


Vtič z možnostjo ožičenja

SSTGF040MSSFKPG



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 30 DC

Izhodi

Električna izvedba

PNP

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...85

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

11,2

Mere

[mm]

12 x 12 x 50

Materiali

PA

Material ulitega dela

PA

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov



Vtič z možnostjo ožičenja


SSTGF040MSSFKPG

Električni priključek

vijačne objemke: 0,14...0,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 3,5...5 mm

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Priključek

