


Priključni kabel z vtičem

ASTGH040MSS0003H04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC077

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti

Brez silikona da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V] < 250 AC / < 300 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...90

Zaščita IP 68

Mehanski podatki

Mere [mm] 15 x 15 x 48

Materiali TPU

Material ulitega dela TPU

Material slepe matice medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov



Priključni kabel z vtičem

ASTGH040MSS0003H04

Električni priključek

Kabel: 3 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm



Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Barva žil :
črn
rjavo
modro
belo