
E11295

Vtič adapterja

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 68
Mehanski podatki		
Teža	[g]	19,6
Namestitveni navoj		M20
Materiali		medenina ponikljano
Material ulitega dela		medenina, ponikljano
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		

Kabel: 0,12 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: medenina, ponikljano




E11295

Vtič adapterja

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo