


Priključni kabel

VDOGH040MSS0002H03STGH030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...80

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Materiali

PUR

Material ulitega dela

PUR

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano





Priključni kabel

VDOGH040MSS0002H03STGH030MSS

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano

