




Priključni kabel

VDOGF040MSS00,6H03STGF030MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe	
Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	3
Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-25...85
Zaščita	IP 68
Mehanski podatki	
Materiali	PUR
Material slepe matice	medenina, ponikljano / medenina, ponikljano
Opombe	
Embalážna enota	1 Kosov
Električni priključek - vtič	
Spojnik: 1 x M8, ravno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm	

E11335



Priključni kabel


VDOGF040MSS00,6H03STGF030MSS



Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm



Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos