


# E11364



## Priključni kabel

VDOAF040MSS0005H04STGF040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



### Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

### Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	3

### Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 68

### Mehanski podatki

Materiali	PUR
Material slepe matice	medenina, ponikljano / medenina, ponikljano

### Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

### Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M8, ravno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm

# E11364



## Priključni kabel


VDOAF040MSS0005H04STGF040MSS



### Električni priključek


Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Priključek



### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm



Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos