


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH080MSS0002K08

Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane.
Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).



Območje uporabe

Posebna značilnost

napeljava z oklopom

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Zaščitni razred

III

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

2

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

181,3

Mere

[mm]

15 x 15 x 43

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH080MSS0002K08

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, črn, oklopljeno; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 1...1,5 Nm;
Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen



Priključek



barve skladno z DIN EN 60947-5-2

Barva žil :

BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
PK =	roza
OG =	oranžno
VT =	vijolično
WH =	belo
screen =	zaslon