


E12405



Y priključni kabel

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS



C - A vhodni kabel sivo
C - B kabel octavis črn



Območje uporabe	
Posebna značilnost	Brez halogenov
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4
Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 67
Mehanski podatki	
Teža [g]	65
Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano
Število vrat v razdelilni omarici	2
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov




Y priključni kabel


YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek



Električni priključek - vtičnica

Kabel: 0,25 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Spojnik: 2 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano

