# E12423

## Ethernetni priključni kabel

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS




CE

| | | |
|---|---|---|
| **Območje uporabe** | | |
| Posebna značilnost | | pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom |
| Izvedba | | ethernetni kabel, D-kodiran |
| **Električni podatki** | | |
| Obratovalna napetost | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Zaščitni razred | | III |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna | [A] | 4 |
| **Pogoji okolja** | | |
| Temperatura okolice | [°C] | -20...90 |
| Zaščita | | IP 67 |
| **Mehanski podatki** | | |
| Teža | [g] | 1369 |
| Mere | [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
| Materiali | | TPU |
| Material ulitega dela | | TPU |
| Material slepe matice | | tlačno litje cinka, poniklјano |
| **Opombe** | | |
| Embalažna enota | | 1 Kosov |

# E12423

## Ethernetni priključni kabel

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

### Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen

### Električni priključek

Kabel: 20 m, PVC, zeleno, oklopljeno; 4 x 0,34 mm²

Priključek




### Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen