


Ethernetni priključni kabel

VDOG040ZDS0020L04STGN040ZDS



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom

Izvedba

ethernetni kabel, D-kodiran

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Zaščitni razred

III

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

4

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

1342

Mere

[mm]

15 x 15 x 47,3

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

tlačno litje cinka, ponikljano

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov

Ethernetni priključni kabel

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen



Električni priključek

Kabel: 20 m, PVC, zeleno, oklopljeno; 4 x 0,34 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen

