


Priključni kabel

VDOG040ZDS0002H04STGD040ZDS



Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Izvedba	napajalni kabel, T-kodiran

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	12

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...85
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	258
Mere [mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	tlačno litje cinka, ponikljano
Primernost vlečne verige	da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost
	min. 10 x premer kabla
	Radij upogibanja pri fiksnem polaganju
	min. 5 x premer kabla
	Hitrostni postopek
	maks. 3 m/s pri 5 m vodoravnega premika in maks. pospešek 5 m/s ²
	Ciklos upogibanja
	> 4 Mio.

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Priključni kabel

VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno

**Električni priključek**Kabel: 2 m, PUR, črn; 4 x 1,5 mm²**Priključek****Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovano telo: PUR

