


Priključni kabel

VDOG040ZDS0010H04STGD040ZDS



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige

Izvedba

napajalni kabel, T-kodiran

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 60 DC

Maks. tokovna obremenitev, skupna

[A]

12

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...85

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

1077,5

Mere

[mm]

15,4 x 15,4 x 54,8

Materiali

PUR

Material ulitega dela

PUR

Material slepe matice

tlačno litje cinka, ponikljano

Primernost vlečne verige

da

Primernost vlečne verige

za elastično upogljivost

min. 10 x premer kabla

Radij upogibanja pri fiksnem polaganju

min. 5 x premer kabla

Hitrostni postopek

maks. 3 m/s pri 5 m vodoravnega premika in maks. pospešek 5 m/s²

Ciklos upogibanja

> 4 Mio.

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov

Priključni kabel

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, črn; 4 x 1,5 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovano telo: PUR

