




Priključni kabel

VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS




Območje uporabe		
Posebna značilnost	pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige	
Izvedba	napajalni kabel, T-kodiran	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 60 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	12
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Teža	[g]	2163,5
Mere	[mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Materiali		PUR
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		tlačno litje cinka, ponikljano
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Radij upogibanja pri fiksnem polaganju	min. 5 x premer kabla
	Hitrostni postopek	maks. 3 m/s pri 5 m vodoravnega premika in maks. pospešek 5 m/s²
	Ciklos upogibanja	> 4 Mio.
Opombe		
Embalážna enota	1 Kosov	

Priključni kabel

VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno

**Električni priključek**Kabel: 20 m, PUR, črn; 4 x 1,5 mm²**Priključek****Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovano telo: PUR

