


Priključni kabel z vtičnico

ADOGD040ZDS0002H04



Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Izvedba	napajalni kabel, T-kodiran

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 60 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	12

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	242,7
Mere	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Materiali		PP
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		tlačno litje cinka, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E12430



Priključni kabel z vtičnico


ADOGD040ZDS0002H04

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, črn, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjava
WH =	modro
	belo