


Priključni kabel z vtičem

ASTGH080MSS0005H08



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 30 AC / < 36 DC
--------------------------	-------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Teža [g]	313,7
----------	-------

Materiali	PUR
-----------	-----

Material ulitega dela	PUR
-----------------------	-----

Material slepe matice	medenina, ponikljano
-----------------------	----------------------

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, črn, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm





Priključni kabel z vtičem

ASTGH080MSS0005H08

Priključek

<u>1</u>	BN
<u>2</u>	WH
<u>3</u>	BU
<u>4</u>	BK
<u>5</u>	GY
<u>6</u>	PK
<u>7</u>	VT
<u>8</u>	OG

barve skladno z DIN EN 60947-5-2

Barva žil :

BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
PK =	roza
OG =	oranžno
VT =	vijolično
WH =	belo