


# E12456



## Priključni kabel z vtičnico

ADOAH080VAS0003G08



### Območje uporabe

Posebna značilnost napeljava z oklopom

### Električni podatki

Obratovalna napetost [V] < 30 AC / < 36 DC

Zaščitni razred III

### Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...80

Zaščita IP 67

### Mehanski podatki

Teža [g] 243,2

Mere [mm] 26,5 x 15 x 38,5

Materiali PVC

Material slepe matice legirano jeklo

### Opombe

Napotki Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane.; Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).

Embalažna enota 1 Kosov

### Električni priključek

Kabel: 3 m, PVC, oranžno, Ø 6,6 mm, oklopljeno; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm)

### Električni priključek - vtičnica


Spojnik: 1 x M12, kotno; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: legirano jeklo; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen

# E12456




## Priključni kabel z vtičnico

ADOAH080VAS0003G08



### Priključek



barve skladno z DIN 47100

Barva žil :

BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
WH =	belo
YE =	rumeno
screen =	zaslon