


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGF030MSSFKPG



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 30 AC/DC

Izhodi

Električna izvedba

PNP

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...85

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

10,7

Mere

[mm]

12 x 12 x 45

Materiali

PBT; PA

Material ulitega dela

PBT / PA

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov



Vtičnica z možnostjo ožičenja


SDOGF030MSSFKPG

Električni priključek

vijačne objemke: 0,14...0,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 3,5...5 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT / PA; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Priključek

