


Y-razdelilnik

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; pozlačeni kontakti

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 60 DC

Maks. tokovna obremenitev
na modul/režo

[A]

4

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

4

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...85

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

23,9

Materiali

PUR

Material ulitega dela

PUR

Material slepe matice

tlačno litje cinka

Vrsta spojnika

M12

Opombe

Embalážna enota


1 Kosov

Y-razdelilnik


ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka; Kontakti: pozlačeno



Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka; Kontakti: pozlačeno

