


Y-razdelilnik

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; pozlačeni kontakti

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 60 AC/DC

Maks. tokovna obremenitev
na modul/režo

[A]

12

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

12; (...40 °C)

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...70

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

24,6

Materiali

TPU

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

tlačno litje cinka

Vrsta spojnika

M12

Opombe

Embalažna enota


1 Kosov

Y-razdelilnik

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Električni priključek

Priključek



Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka; Kontakti: pozlačeno

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x M12; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka; Kontakti: pozlačeno