
# E12492

## Ethernetni priključni kabel

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S




CE

| | | |
|---|---|---|
| **Območje uporabe** | | |
| Posebna značilnost | | napeljava z oklopom |
| Izvedba | | ethernetni kabel, D-kodiran |
| Uporaba | | Križni priključni (patch) kabel; Patch kabel |
| **Pogoji okolja** | | |
| Temperatura okolice | [°C] | -25...70 |
| Zaščita | | IP 67; IP 20;  (vtič M12 / vtič RJ45) |
| **Mehanski podatki** | | |
| Teža | [g] | 702,5 |
| Materiali | | TPU / PA |
| Material ulitega dela | | PA / TPU |
| Material slepe matice | | tlačno litje cinka, ponikljano |
| **Opombe** | | |
| Embalažna enota | | 1 Kosov |

**Električni priključek - vtič M12**

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: PA; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



# E12492


## Ethernetni priključni kabel

**VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S**

### Električni priključek

Kabel: 10 m, PVC, zeleno, Ø 6,5 mm, oklopljeno; 2 x 2 x 0,38 mm²

Priključek




### Električni priključek - vtič RJ45

Spojnik: 1 x RJ45, ravno; Oblikovano telo: TPU

