


E12496



Priključni kabel z vtičnico

ADOGD040ZDS0010H04



Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Izvedba	napajalni kabel, T-kodiran

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	12

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...85
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	1093,5
Mere [mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Materiali	PP
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	tlačno litje cinka, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, črn, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Električni priključek - vtičnica


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno

E12496




Priključni kabel z vtičnico

ADOGD040ZDS0010H04



Priključek



Barva žil :

BK =

črn

BN =

rjavo

BU =

modro

WH =

belo