


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGD040ZDSFKP



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Izvedba	napajalni kabel, T-kodiran
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	12; (kadar uporabljate prevodnike s presežkom 1,5 mm ²)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...85
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	29
Material ulitega dela	PA
Material slepe matice	tlačno litje cinka
Tesnilni material	NBR

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Vtičnica z možnostjo ožičenja


SDOGD040ZDSFKP

Električni priključek

vijačne objemke: 0,75...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 8...10 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovano telo: PA; Zaklep: tlačno litje cinka; Tesnilo: NBR; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,4 Nm



Priključek

