
E12500

Vtič z možnostjo ožičenja

SSTGH040ZDSFKG



Območje uporabe		
Posebna značilnost		brez silikona; pozlačeni kontakti
Izvedba		napajalni kabel, T-kodiran
Brez silikona		da
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 60 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	12; (kadar uporabljate prevodnike s prerezom 1,5 mm²)
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Teža	[g]	25,7
Mere	[mm]	20 x 20 x 65,5
Material ulitega dela		PA
Material slepe matice		tlačno litje cinka
Tesnilni material		NBR
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

E12500

Vtič z možnostjo ožičenja


SSTGH040ZDSFKG

Električni priključek

vijačne objemke: 0,75...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 8...10 mm

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: T; Oblikovano telo: PA; Zaklep: tlačno litje cinka; Tesnilo: NBR; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,4 Nm



Priključek

