


Zagonski kabel z vtičem ventila

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN



Območje uporabe

Uporaba	NAMUR
---------	-------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 15 DC
--------------------------	---------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	62,9
Materiali	TPU; PUR
Material ulitega dela	TPU / PUR
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Pribor

V sklopu dobave	vijak prostor za nalepko
-----------------	-----------------------------

Opombe


Opombe	Za uporabo v območju 0, skupina IIB ali IIC mora uporabnik preprečiti intenzivni elektrostatični naboj na vtičnicah.
Embalažna enota	1 Kosov

Zagonski kabel z vtičem ventila

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU / PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)



Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PVC, modro, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU / PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

