


Priključni kabel z vtičem

ASTGN040ZDS0005L04



Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Izvedba	ethernetni kabel, D-kodiran

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 AC/DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...70
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	349,2
Mere [mm]	15 x 15 x 47,3
Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	tlačno litje cinka, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E12511



Priključni kabel z vtičem

ASTGN040ZDS0005L04

Električni priključek


Kabel: 5 m, PVC, zeleno, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen



Priključek



BU =	Barva žil :
OG =	modro
WH =	oranžno
YE =	belo
	rumeno