


Ciljne ploščice za aktuatorje ventilov

PUCK 53MM BASIC



Območje uporabe

Izvedba

za mehanske vmesnike pri pnevmatskih pogonih ali regulatorjih
na ročni pogon VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mehanski podatki

Teža	[g]	60,5
Premer ciljne ploščice	[mm]	53
Distančnik luknje	[mm]	80
Višina cevke pogona ventila	[mm]	30
Materiali	Preklopni nastavek: PA 6 črn; kovinski deli: legirano jeklo	
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	2,5...3

Pribor

V sklopu dobave

vijak s polkrožno glavo: 1 x M6 x 16, legirano jeklo

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov