


Y priključni kabel

YDOGS040PLS0001H02



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	8...32 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...85
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-20...85
Zaščita	IP 67; (povezovalni spojnik vključen)

Mehanski podatki

Teža [g]	86,2
Mere [mm]	24 x 24 x 54
Materiali	PA
Število vrat v razdelilni omarici	2
Primernost vlečne verige	da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja > 5 Mio.
	Torzijska trdnost ± 180 °/m

E12552



Y priključni kabel

YDOGS040PLS0001H02

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek


Kabel: 1 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x spojnik DEUTSCH, ravno; Kontakti: ponikljano



Priključek



BK = Barva žil :
BN = črn
rjava