


## Y priključni kabel

YDOGS040PLS0005H02



## Območje uporabe

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; Primernost vlečne verige |
| Brez silikona      | da                                                      |

## Električni podatki

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Obratovalna napetost [V]              | 8...32 DC |
| Zaščitni razred                       | III       |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4         |

## Pogoji okolja

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Temperatura okolice [°C]             | -40...85                              |
| Temperatura okolja (premikanje) [°C] | -20...85                              |
| Zaščita                              | IP 67; (povezovalni spojnik vključen) |

## Mehanski podatki

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Teža [g]                          | 346,8                                                                                |
| Mere [mm]                         | 24 x 24 x 54                                                                         |
| Materiali                         | PA                                                                                   |
| Število vrat v razdelilni omarici | 2                                                                                    |
| Primernost vlečne verige          | da                                                                                   |
| Primernost vlečne verige          | za elastično upogljivost min. 10 x premer kabla                                      |
|                                   | Hitrostni postopek max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s |
|                                   | Ciklos upogibanja > 5 Mio.                                                           |
|                                   | Torzijska trdnost ± 180 °/m                                                          |

# E12554



## Y priključni kabel

YDOGS040PLS0005H02

### Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

### Električni priključek


Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x Ø 0,15 mm )

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x spojnik DEUTSCH, ravno; Kontakti: ponikljano



### Priključek



BK =

BN =

Barva žil :

črn

rjavo