


E12556



Priključni kabel

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	12...24 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-30...70
Zaščita		IP 67; (povezovalni spojnik vključen)

Mehanski podatki

Teža	[g]	119
Material ulitega dela		PA

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

E12556



Priključni kabel

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS

Električni priključek

Kabel: 1 m, PUR, Brez halogenov, vijolično, Ø 6,4 mm; prepleteno; 2 x 0,50 mm² (28 x 0,15 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x spojnik DEUTSCH, ravno; Oblikovano telo: PA; Kontakti: ponikljano



Priključek

