


E12557



Priključni kabel

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	12...24 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...85
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-30...70
Zaščita	IP 67; (povezovalni spojnik vključen)

Mehanski podatki

Teža [g]	173,7
Material ulitega dela	PA

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Priključni kabel

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, vijolično, Ø 6,4 mm; prepleteno; 2 x 0,50 mm² (28 x 0,15 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x spojnik DEUTSCH, ravno; Oblikovano telo: PA; Kontakti: ponikljano



Priključek

