




Y priključni kabel

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS



Območje uporabe		
Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; Primernost vlečne verige	
Brez silikona	da	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	8...32 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...80
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-20...80
Zaščita	IP 67; (povezovalni spojnik vključen)	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	461,3
Materiali	PA; vtičnica: TPU oranžno; Tesnilo: FKM	
Material slepe matice	medenina, ponikljano	
Število vrat v razdelilni omarici	2	
Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

E12563



Y priključni kabel

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS

Opombe


Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek - spojnik DEUTSCH

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,4 mm; 6 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Priključek




Spojnik: 1 x spojnik DEUTSCH, ravno



Y priključni kabel

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Spojnik: 2 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

