


E12565



Priključni kabel s spojnikom AMP

ADOGX060--A002E06



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	12...24 DC
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...100
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-40...100
Zaščita		IP 67; (povezovalni spojnik vključen)
Mehanski podatki		
Teža	[g]	246,4
Materiali		PBT
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov



Priključni kabel s spojnikom AMP


ADOGX060--A002E06

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

Električni priključek - vtičnica

Priključek



BN = Barva žil :
RD = rjavo
WH = rdeče
 belo

Spojnik: 1 x Spojnik AMP, ravno; Kontakti: ponikljano