


E12566



Priključni kabel s spojnikom AMP


ADOGX060--A005E06



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	12...24 DC
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...100
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-40...100
Zaščita		IP 67; (povezovalni spojnik vključen)
Mehanski podatki		
Teža	[g]	576,5
Materiali		PBT
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

**Priključni kabel s spojnikom AMP**

ADOGX060--A005E06

Električni priključekKabel: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²**Električni priključek - vtičnica****Priključek**

BN = Barva žil :
RD = rjavo
WH = rdeče
 belo

Spojnik: 1 x Spojnik AMP, ravno; Kontakti: ponikljano