


Strnjeni kabel

CABLE/100m/MPPE/4x0,34/GREY



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona
Brez silikona	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...100
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	0...100

Mehanski podatki

Teža	[g]	2979
------	-----	------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 100 m, MPPE, sivo, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)