


E12572



Priključni kabel za signalne luči z 8-polnimi spojniki

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS



Območje uporabe

Posebna značilnost	Brez halogenov
Uporaba	kabel za povezavo svetlobnega stolpa DV13xx & Dv15xx na IO-Link master

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 30 AC / < 36 DC
--------------------------	-------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 68

Mehanski podatki

Teža [g]	51
Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe


Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

**Priključni kabel za signalne luči z 8-polnimi spojniki**

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm

**Električni priključek**Kabel: 1 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²**Priključek****Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm

