




Vtičnica AMP z možnostjo ožičenja

SDOGV060--AFKCR



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	12...24 DC
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...100
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-40...100
Zaščita		IP 67; (povezovalni spojnik vključen)
Mehanski podatki		
Teža	[g]	14
Mere	[mm]	29,8 x 26,4 x 31,5
Materiali		ohišje vtičnice: PBT; Kontakti: pokositreno
Pribor		
V sklopu dobave		pokrivni vtič: 6
		zatesnjevanje posameznih jeder: 2 x 0,5 mm²
		zatesnjevanje posameznih jeder: 4 x 2,5 mm²
		nagubani kontakti: 6
Električni priključek		
terminali: 2 x 0,5 mm²		

E12582




Vtičnica AMP z možnostjo ožičenja

SDOGV060--AFKCR

4 x 2,5 mm²

Električni priključek - vtičnica

Priključek



Spojnik: 1 x Spojnik AMP, ravno; Kontakti: pokositreno