


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGS060--AFKCR



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	8...32 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4; (...40 °C)

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...80
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-20...80
Zaščita		IP 67; (povezovalni spojnik vključen)

Mehanski podatki

Teža	[g]	15,1
Materiali		medenina ponikljano; PA

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGS060--AFKCR

Električni priključek

6 x 0,5 mm²

Spojnik: 1 x spojnik DEUTSCH (DT-06-6S-CE02)



Priključek

