




Neodstranljivi vijak

10x One way screw M4x20



Območje uporabe	
Uporaba	za z varnostjo povezane vrste uporabe
Pogoji okolja	
Temperatura okolice	[°C] -25...80
Mehanski podatki	
Teža	[g] 29
Mere	[mm] M4
Oznaka navoja	M4
Materiali	vijak: legirano jeklo
Pritezni vrtilni moment	[Nm] 0,8...2
Opombe	
Embalažna enota	10 Kosov