




Montažni komplet za ročne in kroglične ventile

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F16/M10



Območje uporabe

Izvedba

za izvedbe IND, INE

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-30...80

Mehanski podatki

Teža

[g]

716

Premer vrhnje prirobnice

[mm]

165

Vrsta vrhnje prirobnice ISO

F16

Podaljšek cevke

M10

Materiali

Montažna plošča: plastika; kovinski deli: nerjavno jeklo (1.4301 / 304)

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov