


E12613



Priključni kabel

ASTGH030MSS00,5H03



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 50 AC/DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-25...90
Zaščita	IP 65

Mehanski podatki

Teža [g]	30,5
Materiali	ohišje: TPU oranžno; slepa matica: medenina ponikljano
Pritezni vrtilni moment [Nm]	0,6...1,5

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E12613



Priključni kabel

ASTGH030MSS00,5H03


Električni priključek



Električni priključek

Kabel: 0,5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek

