


Priključni kabel z vtičnico

Fuse/IO-Link/Cable/2m



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 50 AC/DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Mehanski podatki

Teža

[g]

62,1

Materiali

medenina ponikljano; ohišje: TPU

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov

E12614



Priključni kabel z vtičnico

Fuse/IO-Link/Cable/2m

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²

Električni priključek

Priključek

