


# E12642



## Priključni kabel z vtičnico

ADOGX050MSS0005H05



### Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Izvedba	napajalni kabel, L-kodiran

### Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	63 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	16

### Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...90
Zaščita	IP 67

### Mehanski podatki

Teža [g]	1082,5
Mere [mm]	49 x 15,6 x 15,6
Materiali	PP
Material ulitega dela	TPE
Material slepe matice	medenina, ponikljano

### Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

### Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, črn, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno

# E12642



## Priključni kabel z vtičnico

ADOGX050MSS0005H05



### Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY