
E12643

Priključni kabel z vtičnico

ADOGX050MSS0010H05



Območje uporabe		
Posebna značilnost		pozlačeni kontakti
Izvedba		napajalni kabel, L-kodiran
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	63 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	16
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...90
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Teža	[g]	2174
Mere	[mm]	49 x 15,6 x 15,6
Materiali		PP
Material ulitega dela		TPE
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

E12643

Priključni kabel z vtičnico

ADOGX050MSS0010H05

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, črn, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: medenina, poniklјano; Kontakti: pozlačeno



Priključek

