


Priključni kabel z vtičnico

ADOGX050MSS0020H05



Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Izvedba	napajalni kabel, L-kodiran

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	63 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	16

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	4315,5
Mere	[mm]	49 x 15,6 x 15,6
Materiali		PP
Material ulitega dela		TPE
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E12644



Priključni kabel z vtičnico

ADOGX050MSS0020H05

Električni priključek

Kabel: 20 m, PUR, črn, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY