


E12646



Priključni kabel z vtičnico

ADOAX050MSS0002H05



Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Izvedba	napajalni kabel, L-kodiran

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	63 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	16

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...90
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	464,9
Mere [mm]	39 x 16 x 38,1
Materiali	PP
Material ulitega dela	TPE
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E12646



Priključni kabel z vtičnico

ADOAX050MSS0002H05

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, črn, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: L; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY