


E12652



Priključni kabel

VDOGX050MSS00,5H05STGH005MSS



Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Izvedba	napajalni kabel, L-kodiran

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	64 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	16

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	139,8
Materiali		PP
Material ulitega dela		TPE
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Priključni kabel

VDOGX050MSS00,5H05STGH005MSS

Električni priključek

Kabel: 0,5 m, PUR, črn, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Električni priključek - 2

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno

