
E12656

Priključni kabel

VDOGX050MSS0010H05STGH005MSS



Območje uporabe		
Posebna značilnost		pozlačeni kontakti
Izvedba		napajalni kabel, L-kodiran
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	64 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	16
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...90
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Teža	[g]	2165,2
Materiali		PP
Material ulitega dela		TPE
Material slepe matice		medenina, poniklјano
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

E12656

Priključni kabel

VDOGX050MSS0010H05STGH005MSS

Električni priključek

Kabel: 10,0 m, PUR, črn, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: medenina, poniklјano; Kontakti: pozlačeno



Električni priključek - 2

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: medenina, poniklјano; Kontakti: pozlačeno

