


Priključni kabel

VDOAX050MSS0020H05STAH005MSS



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Izvedba

napajalni kabel, L-kodiran

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

64 DC

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

16

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

4283,9

Materiali

PP

Material ulitega dela

TPE

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov



Priključni kabel

VDOAX050MSS0020H05STAH005MSS

Električni priključek

Kabel: 20,0 m, PUR, črn, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: L; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Električni priključek - 2

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: L; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno

