
E12673

Vtič z možnostjo ožičenja

SSTGX050ZDSFKPG



Območje uporabe		
Posebna značilnost		pozlačeni kontakti
Izvedba		L-kodiran
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 63 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	16
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Teža	[g]	43,05
Mere	[mm]	Ø 25 / L = 76
Materiali		PA
Material ulitega dela		PA
Material slepe matice		tlačno litje cinka, ponikljano
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

E12673

Vtič z možnostjo ožičenja

SSTGX050ZDSFKPG

Električni priključek

vijačne objemke: 1,5...2,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 8...13 mm

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovano telo: PA; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Priključek

