


E12710



Dušilni magnet

MAGNET M5.1 IATA E10754 5X



Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	363,9
Mere	[mm]	Ø 35 / L = 18,7
Materiali		trdi ferit HF 26/22 mit Kunststoffmantel; jeklo
Jakost magnetnega polja	[mT]	50

Opombe

Embalažna enota	5 Kosov
-----------------	---------